



## MINCUT MEFL Schneideinsätze Vollradius, IC908, Stechbreite w / Plattengröße: 1,6/8mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	270429 1,6/8
GTIN	7291075359541
Artikelklasse	26J

### Beschreibung

#### Ausführung:

Zum Axialeinstechen und -stechdrehen außen am Zapfen.

#### Passend für:

Bohrstange Nr. 270420.

### Technische Beschreibung

DAXN-DAXX	7 - 12,1 mm
Plattengröße $\varnothing$ d	8 mm
WF	2,7 mm
Vorschub f Axialstechen	0,02 - 0,1 mm/U
Vorschub f Plandrehen	0,02 - 0,06 mm/U
maximale Schnitttiefe $t_{max}$	5,5 mm
INSL	17,4 mm
Eckenradius R	0,8 mm
Serie	MINCUT
Herstellerbezeichnung	MEFL 8-1.60-0.80 IC908

Sorte	IC908
Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 180 mm/min
Produktart	Mini-Wechselschneidplatte