



## MINCUT MIFR Schneideinsätze Vollradius, IC908, Stechbreite w / Plattengröße: 3/15mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	270427 3/15
GTIN	7291075262452
Artikelklasse	26J

### Beschreibung

#### Ausführung:

Zum Axialeinstechen und -stechdrehen innen.

#### Passend für:

Bohrstange Nr. 270420.

### Technische Beschreibung

Plattengröße $\varnothing d$	15 mm
maximale Schnitttiefe $t_{max}$	15 mm
WF	5,85 mm
DAXN-DAXX	10 - 999 mm
Vorschub f Axialstechen	0,03 - 0,05 mm/U
INSL	30 mm
Vorschub f Plandrehen	0,03 - 0,04 mm/U
Eckenradius R	1,5 mm
Serie	MINCUT
Herstellerbezeichnung	MIFR 15-3.00-1.50 IC908

Sorte	IC908
Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 140 mm/min
Produktart	Mini-Wechselschneidplatte