



MINCUT MEFL Schneideinsätze neutral, IC908, Stechbreite w / Plattengröße: 2,2/8mm



Bestelldaten

Bestellnummer	270428 2,2/8
GTIN	7291075359527
Artikelklasse	26J

Beschreibung

Ausführung:

Zum Axialeinstecken und -stechdrehen außen am Zapfen.

Passend für:

Bohrstange Nr. 270420.

Technische Beschreibung

Vorschub f Einstecken	3,1 mm/U
INSL	17,4 mm
WF	3,1 mm
DAXN-DAXX	7 - 20 mm
Vorschub f Axialstechen	0,02 - 0,1 mm/U
Vorschub f Plandrehen	0,02 - 0,06 mm/U
Plattengröße \varnothing d	8 mm
maximale Schnitttiefe t_{max}	5,5 mm
Eckenradius R	0,2 mm
Serie	MINCUT

Herstellerbezeichnung	MEFL 8-2.20-0.20 IC908
Sorte	IC908
Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 180 mm/min
Produktart	Mini-Wechselschneidplatte