



MINCUT MEFL Schneideinsätze neutral, IC908, Stechbreite w / Plattengröße: 3/10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	270428 3/10
GTIN	7291075424621
Artikelklasse	26J

Beschreibung

Ausführung:

Zum Axialeinstechen und -stechdrehen außen am Zapfen.

Passend für:

Bohrstange Nr. 270420.

Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe t_{max}	9 mm
Vorschub f Einstechen	3,6 mm/U
Vorschub f Plandrehen	0,02 - 0,05 mm/U
Vorschub f Axialstechen	0,02 - 0,06 mm/U
Plattengröße $\varnothing d$	10 mm
INSL	24,5 mm
DAXN-DAXX	10 - 100 mm
Eckenradius R	0,2 mm
Serie	MINCUT
Herstellerbezeichnung	MEFL 10-3.00-0.20 IC908

Sorte	IC908
Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 180 mm/min
Produktart	Mini-Wechselschneidplatte