



MINCUT MEFL Schneideinsätze Vollradius, IC908, Stechbreite w / Plattengröße: 2,5/10mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 270429 2,5/10 |
| GTIN | 7291075424652 |
| Artikelklasse | 26J |

Beschreibung

Ausführung:

Zum Axialeinstecken und -stechdrehen außen am Zapfen.

Passend für:

Bohrstange Nr. 270420.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| WF | 3,15 mm |
| Vorschub f Axialstechen | 0,02 - 0,06 mm/U |
| maximale Schnitttiefe t_{max} | 9 mm |
| INSL | 24,5 mm |
| Vorschub f Plandrehen | 0,02 - 0,05 mm/U |
| DAXN-DAXX | 10 - 45 mm |
| Plattengröße $\varnothing d$ | 10 mm |
| Eckenradius R | 1,25 mm |
| Serie | MINCUT |
| Herstellerbezeichnung | MEFL 10-2.50-1.25 IC908 |

| | |
|---|---------------------------|
| Sorte | IC908 |
| Hauptanwendung | UNI |
| Schnittbedingung | kontinuierlich |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 60 - 180 mm/min |
| Produktart | Mini-Wechselschneidplatte |