


**HELIGRIP Schneideinsätze, IC808, Stechbreite w / Eckenradius R: 4/0,4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273413 4/0,4
GTIN	7291075485646
Artikelklasse	26C

**Beschreibung****Ausführung:**

Optimierte Spanumformung und Spankontrolle.

**Verwendung:**

Zum axialen und radialen Stechdrehen, Ab- und Einstechen, Axialstechen sowie zur Innenbearbeitung. (HELIGRIP- Schneideinsätze für Axialstechanwendung nur mit HFHR-Halter kompatibel).

**Passend für:**

Schneidenträger Nr. 273766 – 273768.

**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

**Technische Beschreibung**

Vorschub f Einstechen	0,09 - 0,15 mm/U
Toleranz Stechbreite w	0,05 mm
Eckenradius R	0,4 mm
Stechbreite w	4 mm
Vorschub f Drehen	0,18 - 0,24 mm/U
INSL	19 mm

Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2,4 mm
Serie	HELI-GRIP
Herstellerbezeichnung	GRIP 4004T IC808
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Schneidstoff	HM
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	T
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 180 m/min
Sorte	IC808
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen