



## Digitaler Nuten-Tiefenmessschieber IP 67, i-wi, Messbereich: 200mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	418759 200
GTIN	4059192066147
Artikelklasse	43A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Zum Messen von Einstichen, Nuten, Aussparungen, Absätzen etc.. Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten. Sehr große LCD-Anzeige mit 11 mm Ziffernhöhe. Integrierte, drahtlose Datenschnittstelle i-wi. Messschiene mit Doppelhaken. Beide Antastflächen auf einer Ebene.

#### Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

#### Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498940.

i-wi Funkempfänger Nr. 498912.

### Technische Beschreibung

Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
IP-Schutzart	IP 67

Funkanwendung	Herstellersoftware
Messabweichung E MPE	±0,03 mm
Kalibrierung	A2
Messbereich	0 - 200 mm
Querschnitt Messschiene	12 × 3,5 mm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Brückenlänge	100 mm
Ablesung umschaltbar	0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar	0,01 mm
Norm	ISO 13385
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	MAHR i-wi-Funksystem
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
Verpackung	Etui
Produktart	Nuten-Tiefenmessschieber

## Dienstleistungen

KalibrierungHaken-Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021220 200
DAkKS-KalibrierungHaken-Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021230 200

## Zubehör

Funkempfänger für Mahr i-wi Typ STICK	498912 STICK
---------------------------------------	--------------

Funkempfänger für Mahr i-wi Typ STICK	498914 STICK
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032