

**DOVEIQGRIP TIGER-IQ Schneideinsätze, IC808, Stechbreite w: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	274148 10
GTIN	7291075316476
Artikelklasse	26H

**Beschreibung****Ausführung:**

Y-Spanbrecher für allgemeine Stechbearbeitung. Positiver Spanformer. Weicher Schnitt.

**Verwendung:**

Zum Außenstechen für hohe Zerspanvolumina.

**Technische Beschreibung**

fg	0,2 - 0,35 mm/U
Stechbreite w	10 mm
CWTOL	0,08 mm
RETOL	0,05 mm
INSL	13,3 mm
Eckenradius R	0,8 mm
Serie	DOVEIQGRIP
Herstellerbezeichnung	TIGER 1008Y-IQ IC808

Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Schneidstoff	HM
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	Y
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 180 m/min
Sorte	IC808
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen