

**TPCR 1003PDFR-P, IC28, Typ: ALU****Bestelldaten**

Bestellnummer	226499 ALU
GTIN	7291075313666
Artikelklasse	19A

**Beschreibung****Ausführung:**

Trigon-Wendeschneidplatte mit 3 helikalen Schneidkanten. Axial und radial positives Schneiden-Design. Für die effektive und präzise Bearbeitung von 90°-Schultern.

**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon. Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$ .

**Technische Beschreibung**

Typ	ALU
Serie	HELI3MILL
Eckenradius	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Vorschub $f_z$	0,25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	TPCR 1003PDFR-P
Geometrie	PDFR-P

Herstellerbezeichnung	HM390 TPCR1003PDFR-P IC28
Sorte	IC28
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

## Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	640 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	560 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	320 m/min	N
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		