

**TPKT 1003PDR, IC810, Typ: GGG****Bestelldaten**

Bestellnummer	226596 GGG
GTIN	7291075313628
Artikelklasse	19A

**Beschreibung****Ausführung:**

Trigon-Wendeschneidplatte mit 3 helikalen Schneidkanten. Axial und radial positives Schneiden-Design. Für die effektive und präzise Bearbeitung von 90°-Schultern.

**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon. Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$ .

**Technische Beschreibung**

Typ	GGG
Serie	HELI3MILL
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub $f_z$	0,15 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
ISO-Code Wendeschneidplatte	TPKT 1003PDR
Geometrie	PDR

Herstellerbezeichnung	HM390 TPKT 1003PDR IC810
Sorte	IC810
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

## Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
GG(G)	geeignet	240 m/min	K
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		