


Garant

**Fräs-Wendeschneidplatte SNHX 1205, für Scheibenfräser, Hartmetall, neutral,
Typ: ALU**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	218611 ALU
GTIN	4045197532138
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für a_e max.
für Schlitzbreite a_p : 10; 14 mm
Sorte: HU7710
Vorschub f_z pro Zahn: 0,1 mm
Fasenbreite: 0,3 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,1 mm
Typ	ALU
Fasenbreite	0,3 mm
Sorte	HU7710
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNHX 1205
Schneidstoff	HM

Plattenstärke	5,4 mm
für Schlitzbreite a_p	10; 14 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen