



TDKT 1505PDR, IC882, Typ: S



Bestelldaten

Bestellnummer	226563 S
GTIN	7291075312621
Artikelklasse	19A

Beschreibung

Ausführung:

Trigon-Wendeschneidplatte mit 3 helikalen Schneidkanten. Axial und radial positives Schneiden-Design. Für die effektive und präzise Bearbeitung von 90°-Schultern.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3...1 \times D / a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Serie	HELI3MILL
ISO-Code Wendeschneidplatte	TDKT 1505PDR
Typ	S
Vorschub f_z	0,15 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Geometrie	PDR

Herstellerbezeichnung	HM390 TDKT 1505PDR IC882
Sorte	IC882
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	50 m/min	S
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		