


Garant**Fräs-Wendeschneidplatte SNHX 1102, für Scheibenfräser, Hartmetall, neutral,
Typ: UNI**

Bestelldaten

Bestellnummer	218571 UNI
GTIN	4045197656322
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Hinweis:Einsatzrichtwerte für a_e max.für Schlitzbreite a_p : 4 mm

Sorte: HB7525

Fasenbreite: 0,15 mm

Technische Beschreibung

Typ	UNI
Fasenbreite	0,15 mm
Sorte	HB7525
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNHX 1102
Schneidstoff	HM
Plattenstärke	2,3 mm

für Schlitzbreite a_p	4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen