

Garant
Tauchfräser 90° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten VDGT, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 16/2mm

Bestelldaten

Bestellnummer	211847 16/2
GTIN	4045197502124
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Höhere Werkzeugsteifigkeit durch Verwindungssicherung zwischen Wendeschneidplatte und Plattensitz.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 0,9** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 7IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Schaft-Ø D _s h6	16 mm
Schneiden-Ø D _c	16 mm
Gesamtlänge L _{ges}	80 mm
Auskraglänge L ₁	30 mm
passende Wendeschneidplatte	VDGT 11T2..
Anzahl Schneiden Z	2
Ramplinglänge L für α _{max}	12,4 mm
Ramplingwinkel α _{max}	6,9 Grad
Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	30 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	30 mm

Bohrzirkularfräsen a_p	3,5 mm
$\varnothing D_3$	14 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Tauchfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 0,9 N·m	211750 0,9
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 7IP	674252 7IP
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219801