

Garant
Fräs-Wendeschneidplatte VCGX 220520 FR, für Tauchfräser, HU7810, Typ: ALU

Bestelldaten

Bestellnummer	211859 ALU
GTIN	4045197700438
Artikelklasse	21A

Beschreibung
Ausführung:

Feinkornsubstrat, polierte Spanleitstufen – extreme Reduzierung der Aufklebeneigung.

Hinweis:

$a_{p\max} = 7 \text{ mm}$ für Schruppen mit $a_e = 1 \times D$.

Technische Beschreibung

Typ	ALU
Vorschub f_z	0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGX 220520 FR
Sorte	HU7810
Schneidstoff	HM

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	1900 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	1900 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	500 m/min	N
CuZn	geeignet	400 m/min	N
Graphit, GFK, CFK	bedingt geeignet	100 m/min	N
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		