

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte APMT 060202 ER, für Softcut® Fräser, HB7520, Typ: ST1400**

Bestelldaten

Bestellnummer	215654 ST1400
GTIN	4045197673718
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Hinweis:Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \max} = 4 \text{ mm}$.

Eckenradius: 0,2 mm

Vorschub f_z pro Zahn: 0,1 mm

Technische Beschreibung

Typ	ST1400
Vorschub f_z pro Zahn	0,1 mm
Eckenradius	0,2 mm
Serie	Softcut®
ISO-Code Wendeschneidplatte	APMT 060202 ER
Sorte	HB7520
Schneidstoff	HM

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	170 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		