

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte APMT 060204 ER, für Softcut® Fräser, HB7520, Typ: ST1400****Bestelldaten**

Bestellnummer	215656 ST1400
GTIN	4045197601469
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \max} = 4 \text{ mm}$.

Eckenradius: 0,4 mm

Vorschub f_z pro Zahn: 0,1 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,1 mm
Typ	ST1400
Eckenradius	0,4 mm
Serie	Softcut®
ISO-Code Wendeschneidplatte	APMT 060204 ER
Sorte	HB7520
Schneidstoff	HM

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	170 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		