

**Garant**

**Softcut® Eckfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten AP., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/7mm**


**Bestelldaten**

Bestellnummer	215605 25/7
GTIN	4045197409591
Artikelklasse	210

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Präzisions-Eckfräser mit ungleicher Teilung für hohe Laufruhe, höchste Präzision und Schneidleistung. **Neue Generation** der Hochleistungs-Wendeschneidplatten-Eckfräser **mit schnittkraftreduzierter Geometrie für den MTC-Einsatz bei instabilen Verhältnissen** oder **für Spindeln mit geringer Antriebsleistung.**

**Verwendung:**

Zum Eckfräsen mit großen Tiefen, auch ins Volle. Universeller Einsatz in allen Stahlwerkstoffen, sowie rost- und säurefesten Stählen.

**Ersatzteil:**

Wendeschneidplatten-Schrauben-Set Nr. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 0,45** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 6IP** verwenden.

Bei Einsatz von Wendeschneidplatten mit Radius 2 mm muss der Plattensitz modifiziert werden.

**Technische Beschreibung**

Schaft-Ø D <sub>s</sub> h6	25 mm
passende Wendeschneidplatte	AP.. 0602..
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	90 mm
Auskraglänge L <sub>1</sub>	30 mm

Wendeplattenschrauben-Set	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Anzahl Schneiden Z	7
Rampinglänge L für $\alpha_{\max}$	21,85 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Bohrzirkularfräsen $a_p$	0,9 mm
Rampingwinkel $\alpha_{\max}$	0,52 Grad
Serie	Softcut®
$\varnothing D_3$	23 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

## Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 6IP	674252 6IP
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219827
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 0,45 N·m	211750 0,45