

Garant**HiPer-Drill Schneideinsatz h7, HB7630, Ø D: 18,6 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	231650 18,6
GTIN	4045197662170
Artikelklasse	21M

Beschreibung**Ausführung:**

Prismatisch geschliffener Schneideinsatz für genaue Positionierung und stabilen Sitz.
Rundlaufgenauigkeit im montierten Zustand $\leq 20 \mu\text{m}$. Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9.

Hinweis:

Schnittdaten gelten für Grundelement $5 \times D$.

Pilotbohrungen ausschließlich mit Schneideinsatz des gleichen Typs setzen.

für Grundelement Ø D: 18 mm

Vorschub f in INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$: 0,2 mm/U

Technische Beschreibung

Vorschub f in INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,2 mm/U
für Grundelement Ø D	18 mm
Ø D	18,6 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Sorte	HB7630

Schneidstoff	HM
Spitzenwinkel	135 Grad
Anzahl Schneiden Z	2
Produktart	Schneideinsatz zum Bohren

Zubehör

Torx Plus® Schraube Antrieb 8IP1	231999 8IP1
----------------------------------	-------------