

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte APMT 060204 ER, für Softcut® Fräser, HB7630, Typ: INOX****Bestelldaten**

Bestellnummer	215664 INOX
GTIN	4045197601483
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \max} = 4 \text{ mm}$.

Technische Beschreibung

Typ	INOX
Vorschub f_z pro Zahn	0,08 mm
Eckenradius	0,4 mm
Serie	Softcut®
ISO-Code Wendeschneidplatte	APMT 060204 ER
Sorte	HB7630
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	130 m/min	M
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		