

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte APHT 060204 FR, für Softcut® Fräser, PKD, Typ: ALU****Bestelldaten**

Bestellnummer	215633 ALU
GTIN	4045197657374
Artikelklasse	21L

Beschreibung**Ausführung:**

PKD-Fräswendeplatte mit einer Schneide.

Hinweis:Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 4$ mm. **$a_{p\max} = 2,5$ mm.**

Eckenradius: 0,4 mm

Vorschub f_z pro Zahn: 0,1 mm**Technische Beschreibung**

Vorschub f_z pro Zahn	0,1 mm
Typ	ALU
Eckenradius	0,4 mm
Serie	Softcut®
ISO-Code Wendeschneidplatte	APHT 060204 FR
Sorte	PKD

Schneidstoff	PKD
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	1500 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	1500 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	1000 m/min	N
CuZn	geeignet	800 m/min	N
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		