



Digitaler Messschieber MarCal mit Messspitzen i-wi, Messbereich: 800mm



Bestelldaten

Bestellnummer	415321 800
GTIN	4059192064785
Artikelklasse	43A

Beschreibung

Ausführung:

Direkte Ablesung über klar erkennbare, große Digitalanzeige. Messflächen feinstgeläppt.

Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498940.

i-wi Funkempfänger Nr. 498912

Technische Beschreibung

IP-Schutzart	IP 65
Funkanwendung	Herstellersoftware
Ablesung	0,0005 Zoll
Innenmessansatz-Ø	20 mm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Kalibrierung	A1

Datenblatt

Schnabellänge	150 mm
Ablesung	0,01 mm
Fehlergrenze	0,05 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Messbereich	0 - 800 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	MAHR i-wi-Funksystem
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Werkstattmessschieber

Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021010 1000
KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021000 1000

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ R2	498940 R2
Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ USB2	498940 USB2
Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ D2	498940 D2