

**Garant**
**Fräs-Wendeschneidplatte XDHW 10T310, für Messerköpfe, HB7535, Typ: UNI**


## Bestelldaten

Bestellnummer	211908 UNI
GTIN	4045197479686
Artikelklasse	21A

## Beschreibung

### Hinweis:

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 2$  mm.

## Technische Beschreibung

Typ	UNI
Eckenradius	1 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	XDHW 10T310
Sorte	HB7535
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

## Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
--	---------	-------	----------

Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	240 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	210 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	120 m/min	M
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		