

**Garant**
**VHM-Aufnahme konfigurierbar, für Schneidkopf-Ø D: 25mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	212000 25
GTIN	4045197659255
Artikelklasse	29W

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Präzisionsgeschliffene Aufnahme für GARANT TopCut Einschraubköpfe.

**System Rundlaufgenauigkeit  $\leq 10 \mu\text{m}$**  durch Kombination von Kegel- und Plananlage.  
Schaft auf ganzer Länge in h6 geschliffen – zum individuellen Ablängen und Freistellen.

**Hinweis:**

**Maximale Frästiefe** =  $L_1 + l$ ; l = siehe Abmessungen Einschraubköpfe: Nr. 210050 – 210410.

Spannschlüssel = Nr. 219987.

Einsatz für Drehmomentschlüssel = Nr. 219986.

Bei langen Werkzeugauskragungen Technologiedaten reduzieren.

Schaft kann auf  $\varnothing d_{1\text{min}}$  freigestellt werden.

**Technische Beschreibung**

für Schneidkopf-Ø D	25 mm
Nutzlänge $L_1$	45,8 mm
Schaft-Ø $D_5$ h6	25 mm
minimaler freistellbarer Außen-Ø $d_1$	24,8 mm
empfohlenes Anzugsmoment	35 Nm
Gesamtlänge L	198 mm
Serie	TopCut
Innenkühlung	ja
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme

