

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte APMX 16..04 TR, HB7515, Typ: ST1400****Bestelldaten**

Bestellnummer	215743 ST1400
GTIN	4045197601759
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte gelten für Fräser Nr. 215705 bis 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 7$ mm.

Plattenstärke: 5,76 mm

Eckenradius: 0,4 mm

Vorschub f_z pro Zahn: 0,14 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,14 mm
passende Halter	AP..1604
Typ	ST1400
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	APMX 16..04 TR
Sorte	HB7515
Schneidstoff	HM

Plattenstärke	5,76 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	bedingt geeignet	380 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	bedingt geeignet	265 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	220 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	210 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	195 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	270 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	170 m/min	M
GG(G)	bedingt geeignet	170 m/min	K
Öl	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		