

Garant
Tauchfräser 90° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten VDGT, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 20/2mm

Bestelldaten

Bestellnummer	211847 20/2
GTIN	4045197502131
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Höhere Werkzeugsteifigkeit durch Verwindungssicherung zwischen Wendeschneidplatte und Plattensitz.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 0,9** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 7IP** verwenden.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	VDGT 11T2..
Gesamtlänge L_{ges}	85 mm
Auskraglänge L_1	35 mm
Schaft-Ø D_s h6	20 mm
Schneiden-Ø D_c	20 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Anzahl Schneiden Z	2
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	38 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	38 mm
Bohrzirkularfräsen a_p	3,5 mm

Rampingwinkel α_{\max}	5,23 Grad
Ramplinglänge L für α_{\max}	16,4 mm
$\varnothing D_3$	18 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Tauchfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 0,9 N·m	211750 0,9
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 7IP	674252 7IP
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219801