

Garant
**Kopierfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten RD., Ø D / Anzahl
Schneiden Z: 10/2mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	212087 10/2
GTIN	4045197549570
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Fräskörper mit ungleicher Teilung für ruhigen Lauf.

- **Hohe Plan- und Rundlaufgenauigkeit.**
- **Stufenlose Neupositionierung der Wendeschneidplatte bei Schneidkantenverschleiß.**

Hinweis:

$a_{p\ max} = 1,1\ mm.$

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 0,6** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 6IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Aufnahmegewinde M	M5
Ø D ₂	9,75 mm
Schneiden-Ø D _c	10 mm
Ø D ₁ h6	5,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Ø D ₃	5 mm
Gesamtlänge L _{ges}	20 mm
passende Wendeschneidplatte	RD.. 0501

Anzahl Schneiden Z	2
Innenkühlung	ja
Rampinglänge L für α_{\max}	3,72 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	15 mm
Bohrzirkularfräsen a_p	1,1 mm
Rampingwinkel α_{\max}	5,37 Grad
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	18 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräser geeignet für Plattenform	rund
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Teilung der Schneiden	ungleich
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 0,6 N·m	211750 0,6
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219802
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 6IP	674252 6IP