


Garant**Fräs-Wendeschneidplatte SNHX 1205, für Scheibenfräser, Hartmetall, neutral,
Typ: UNI**

Bestelldaten

Bestellnummer	218611 UNI
GTIN	4045197656520
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für a_e max.
für Schlitzbreite a_p : 10; 14 mm
Sorte: HB7525
Fasenbreite: 0,25 mm

Technische Beschreibung

Typ	UNI
Fasenbreite	0,25 mm
Sorte	HB7525
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNHX 1205
Schneidstoff	HM
Plattenstärke	5,4 mm

für Schlitzbreite a _p	10; 14 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen