

Garant**Fasenfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP., Winkel γ : 60Grad****Bestelldaten**

Bestellnummer	215795 60
GTIN	4045197383242
Artikelklasse	210

Beschreibung**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	AP.. 1003
kleinster \varnothing D	17 mm
Aufnahmebohrungs- \varnothing	16 mm
größter \varnothing D ₁	45 mm
erzielbare Fasenlänge l	27,5 mm
Gesamtlänge L _{ges}	52 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219814 (8IP; 1,2 Nm)
erzielbare Fasenbreite b	13 mm
Winkel γ	60 Grad
erzielbare Fasenhöhe h	24 mm

effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	3
Zahnvorschub bei h_{max}	0,12 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	9
Schaftausführung	mit Bohrung
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Fasenfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219814
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP