

**Garant**
**Fasenfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP., Winkel  $\gamma$ : 75Grad**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	215700 75
GTIN	4045197410542
Artikelklasse	210

**Beschreibung**
**Hinweis:**

- **Empfohlene Wendeschneidplatten zum Fasen: Nr. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.**
- **Bei Verwendung anderer Wendeschneidplatten können sich Einschränkungen in Standzeit und Oberflächengüte ergeben.**
- **GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 5,0 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.**

**Technische Beschreibung**

Winkel $\gamma$	75 Grad
erzielbare Fashöhe h	29,5 mm
größter $\varnothing D_1$	50,7 mm
effektive Schneidenanzahl $Z_{\text{eff}}$	3
passende Wendeschneidplatte	AP.. 1604..
erzielbare Fassenbreite b	8 mm
erzielbare Fassenlänge l	30 mm

kleinster Ø D	35 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	60 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Zahnvorschub bei h <sub>max</sub>	0,11 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	6
Schaftausführung	mit Bohrung
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Fasenfräser

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219811
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,0 N·m	211750 5,0
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP