



Akku-Bohrschrauber, Typ: M12CDD2



Bestelldaten

Bestellnummer	070210 M12CDD2
GTIN	4002395002542
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

MILWAUKEE – Akku-Bohrschrauber Durchzugsstarke Akku-2-Gang Bohrerschrauber mit R/L-Lauf. REDLITHIUM™-Akkus mit **Einzelzellenüberwachung** und **Ladestandsanzeige**. Robustes **Metallgetriebegehäuse** für lange Lebensdauer. **FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter** mit Spindel-Lock. LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort. Spitzenmodell FUEL™ mit **bürstenlosem POWERSTATE™-Motor** für höchsten Wirkungsgrad. **Geringster Verschleiß** und **bis zu 10fache Lebensdauer** gegenüber Standard DC-Motoren. Die hohe Effizienz und die erhöhte Akkukapazität ermöglichen **bis zu 2× längere Laufzeiten** (im Vergleich zu anderen Li-Ionen Technologien). **REDLINK PLUS™-Elektronik** – einzigartiges Leistungsmanagement:

- **Mit Systemkommunikation Antriebsmaschine – Akku.**
- **Mit Überlastungsschutz für längere Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe.**

Lieferumfang:

Inklusive 2 Red-Li-Ionen-Akkus, Ladegerät, Gürtelclip, HD-Box (Systemkoffer).

Technische Beschreibung

Motorbauweise	Bürstenloser Motor
---------------	--------------------

Datenblatt

Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
typische Verwendung	Strong
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 450 min ⁻¹
maximales Drehmoment hart	37 Nm
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	25 mm
maximale Drehzahl 2. Gang	1700 min ⁻¹
Akkukapazität	2 Ah
Akkuspannung	12 V
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Herstellerbezeichnung	M12 CDD
Gewicht	1,3 kg
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 12 V
Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
Energieversorgung	Akkubetrieben
geeignet für Material	Metall
Produktart	Bohrschrauber

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/070210-M12CDD2>