

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte APMT 060202 ER, für Softcut® Fräser, HB7520, Typ: UNI**

Bestelldaten

Bestellnummer	215680 UNI
GTIN	4045197601520
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ max}} = 4 \text{ mm}$.
Eckenradius: 0,2 mm

Technische Beschreibung

Typ	UNI
Eckenradius	0,2 mm
Serie	Softcut®
ISO-Code Wendeschneidplatte	APMT 060202 ER
Sorte	HB7520
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	330 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	290 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	250 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	120 m/min	M
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		