

**Garant****Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP., Ø D / Anzahl  
Schneiden Z: 66/6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	215715 66/6
GTIN	4045197410658
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Ausführung:**

Eckfräser mit ungleicher Teilung für hohe Laufruhe.

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

passende Wendeschneidplatte	AP.. 16..
Wendeplattenschrauben-Set	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	66 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	40 mm
Anzahl Schneiden Z	6

Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219812
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,0 N·m	211750 5,0
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP