

Garant
Fräs-Wendeschneidplatte APKT 16..08 PDFR, HU7710, Typ: ALU

Bestelldaten

Bestellnummer	215728 ALU
GTIN	4045197410948
Artikelklasse	21A

Beschreibung
Hinweis:

Einsatzrichtwerte gelten für Fräser Nr. 215705 bis 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 7$ mm.

Plattenstärke: 5,05 mm

Eckenradius: 0,8 mm

Vorschub f_z pro Zahn: 0,18 mm

Technische Beschreibung

passende Halter	AP..1604
Vorschub f_z pro Zahn	0,18 mm
Typ	ALU
Eckenradius	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	APKT 16..08 PDFR
Sorte	HU7710
Schneidstoff	HM

Plattenstärke	5,05 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	700 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	500 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	350 m/min	N
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		