

Garant**Fasenfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP., Winkel γ : 20Grad****Bestelldaten**

Bestellnummer	215795 20
GTIN	4045197658203
Artikelklasse	210

Beschreibung**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

erzielbare Fasenhöhe h	9 mm
passende Wendeschneidplatte	AP.. 1003
größter $\varnothing D_1$	69 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219814 (8IP; 1,2 Nm)
erzielbare Fasenbreite b	26 mm
kleinster $\varnothing D$	17 mm
erzielbare Fasenlänge l	27,5 mm
effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	3

Gesamtlänge L_{ges}	52 mm
Aufnahmebohrungs- \emptyset	22 mm
Winkel γ	20 Grad
Zahnvorschub bei h_{max}	0,3 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	9
Schaftausführung	mit Bohrung
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Fasenfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219814