

Garant
Fräs-Wendeschneidplatte APMX 16..08 PDTR, HB7520, Typ: UNI

Bestelldaten

Bestellnummer	215760 UNI
GTIN	4045197411105
Artikelklasse	21A

Beschreibung
Hinweis:

Einsatzrichtwerte gelten für Fräser Nr. 215705 bis 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 7$ mm.

Plattenstärke: 5,76 mm

Eckenradius: 0,8 mm

Technische Beschreibung

passende Halter	AP..1604
Typ	UNI
Eckenradius	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	APMX 16..08 PDTR
Sorte	HB7520
Schneidstoff	HM
Plattenstärke	5,76 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	185 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	140 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	140 m/min	M
GG(G)	geeignet	140 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		