



Eckfräser 90° mit Gewinde, für Wendeschneidplatten ZD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 32/3mm



Bestelldaten

Bestellnummer	220806 32/3
GTIN	2050002058347
Artikelklasse	28R

Beschreibung

Ausführung:

Fräskörper mit Zylinderschaft sind mit $G = 6,3$ bei 30000 U/min gewuchtet. Aufsteckfräser und Fräser mit modularer Schnittstelle müssen zusammen mit der Aufnahme vor der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung gewuchtet werden. Die Konstruktion erlaubt die Aufnahme aller Radius-Wendeplatten bis $r_e=6,0\text{mm}$ ohne Modifikation des Trägers und ohne Längenkorrektur.

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D_c	32 mm
Wendeplattenschraube	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Aufnahmegewinde M	M16
maximale Schnitttiefe $a_{p\text{max}}$	16 mm
Gesamtlänge L_{ges}	50 mm
passende Wendeschneidplatte	ZD.. 16M5
Anzahl Schneiden Z	3
Rampinglänge L für α_{max}	22,5 mm
Bohrzirkularfräsen a_p	4 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	48 mm

Rampingwinkel α_{\max}	6,35 Grad
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	62 mm
$\varnothing D_3$	16 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229900
---------------	--------