

**Garant**
**Eckfräser 90° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten AP., Ø D / Anzahl  
Schneiden Z: 25/4mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	215800 25/4
GTIN	4045197133182
Artikelklasse	210

**Beschreibung**
**Verwendung:**

**Universeller Einsatz in allen Materialien.**

- **Eck- und Nutenfräsen, Einwärtskopieren, Zirkularfräsen, Bohrzirkularfräsen, Umfangfräsen.**

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

- **Wechseln Sie die Spanschrauben der Wendeschneidplatten nach längerem Einsatz. Nur gut gefettet (z. B. mit Kupferpaste) einsetzen.**

**Technische Beschreibung**

Auskraglänge $L_1$	49 mm
passende Wendeschneidplatte	AP.. 1003..
Gesamtlänge $L_{ges}$	105 mm
Schneiden-Ø $D_c$	25 mm
Schaft-Ø $D_s$ h6	25 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Anzahl Schneiden Z	4
Ramplinglänge L für $\alpha_{max}$	19,85 mm

Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	47 mm
Rampingwinkel $\alpha_{\max}$	0,72 Grad
$\varnothing D_3$	22 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219814
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2