

## Garant

### Eckfräser 90° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten AP., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 32/3Lmm



## Bestelldaten

Bestellnummer	215800 32/3L
GTIN	4045197281210
Artikelklasse	210

## Beschreibung

### Verwendung:

**Universeller Einsatz in allen Materialien.**

- **Eck- und Nutenfräsen, Einwärtskopieren, Zirkularfräsen, Bohrzirkularfräsen, Umfangfräsen.**

### Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

- **Wechseln Sie die Spannschrauben der Wendeschneidplatten nach längerem Einsatz. Nur gut gefettet (z. B. mit Kupferpaste) einsetzen.**

## Technische Beschreibung

Gesamtlänge $L_{ges}$	195 mm
Schaft-Ø $D_s$ h6	25 mm
passende Wendeschneidplatte	AP.. 1003..
Auskraglänge $L_1$	55 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Schneiden-Ø $D_c$	32 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Ramplinglänge L für $\alpha_{max}$	26,85 mm
Bohrzirkularfräsen Ø $D_{max}$	62 mm

Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	61 mm
Rampingwinkel $\alpha_{\max}$	0,53 Grad
$\varnothing D_3$	29 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219814
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP