

Garant
Eckfräser 90° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten AP., Ø D / Zeff: 25/2mm

Bestelldaten

Bestellnummer	215860 25/2
GTIN	4045197133281
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Sehr hohe Zerspanungsleistung da 2 bzw. 3 Schneiden je Umdrehung im Einsatz sind.

Verwendung:

Zum Umfangfräsen und Besäumen.

Hinweis:

Nicht zum Ramping und Zirkulareintauchen verwenden!

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	AP.. 1003
Gesamtlänge L_{ges}	110 mm
Schaft-Ø D_s h6	25 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	28 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Auskraglänge L_1	52 mm
effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	2
Schneiden-Ø D_c	25 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	6

Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219814