

Garant
Fasenfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP., Winkel γ : 75Grad

Bestelldaten

Bestellnummer	215795 75
GTIN	4045197383259
Artikelklasse	210

Beschreibung
Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Aufnahmebohrungs- \emptyset	16 mm
kleinster \emptyset D	19 mm
Gesamtlänge L_{ges}	60 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Winkel γ	75 Grad
erzielbare Fasenbreite b	7 mm
erzielbare Fasenlänge l	27,5 mm
erzielbare Fasenhöhe h	27 mm
effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	3
größter \emptyset D ₁	33 mm
passende Wendeschneidplatte	AP.. 1003

Zahnvorschub bei h_{\max}	0,11 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	9
Schaftausführung	mit Bohrung
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Fasenfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219814
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2