

Garant
**Eckfräser 90° mit Gewinde, für Wendeschneidplatten AP., Ø D / Anzahl
Schneiden Z: 32/5mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	215870 32/5
GTIN	4045197195425
Artikelklasse	210

Beschreibung
Verwendung:

Universeller Einsatz in allen Werkstoffen und zum Nutenfräsen.

Hinweis:

Aufnahmen für Fräser mit Gewinde siehe Katalog Teil 3.

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	43 mm
Aufnahmegewinde M	M16
Ø D_1 h6	17 mm
passende Wendeschneidplatte	AP.. 1003
Schneiden-Ø D_c	32 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D_2	28,7 mm
Anzahl Schneiden Z	5
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	62 mm

Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	61 mm
Rampingwinkel α_{\max}	0,53 Grad
Ramplinglänge L für α_{\max}	26,85 mm
$\varnothing D_3$	29 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219814
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP