

**Garant**

**Eckfräser 90° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten AP., Ø D / Zeff: 32/2mm**


**Bestelldaten**

Bestellnummer	215860 32/2
GTIN	4045197133304
Artikelklasse	210

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Sehr hohe Zerspanungsleistung da 2 bzw. 3 Schneiden je Umdrehung im Einsatz sind.

**Verwendung:**

Zum Umfangfräsen und Besäumen.

**Hinweis:**

**Nicht zum Ramping und Zirkulareintauchen verwenden!**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Auskräglänge $L_1$	54 mm
Schneiden-Ø $D_c$	32 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Gesamtlänge $L_{ges}$	114 mm
effektive Schneidenanzahl $Z_{eff}$	2
passende Wendeschneidplatte	AP.. 1003
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	38 mm
Schaft-Ø $D_s$ h6	32 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	8

Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219814