

Garant**Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP., Ø D / Anzahl
Schneiden Z: 80/10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	215850 80/10
GTIN	4045197221872
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Bohrung zum Aufschrauben.

Verwendung:

Universeller Einsatz in allen Materialien.

- **Eck- und Nutenfräsen, Einwärtskopieren, Zirkularfräsen, Bohrzirkularfräsen, Umfangfräsen.**

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

- **Wechseln Sie die Spannschrauben der Wendeschneidplatten nach längerem Einsatz. Nur gut gefettet (z. B. mit Kupferpaste) einsetzen.**

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D _c	80 mm
Gesamtlänge L _{ges}	50 mm

Aufnahmebohrungs-Ø	27 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219814 (8IP; 1,2 Nm)
passende Wendeschneidplatte	AP.. 1003..
Anzahl Schneiden Z	10
Rampingwinkel α_{\max}	0,19 Grad
Ramplinglänge L für α_{\max}	74,85 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{\min}	157 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{\max}	158 mm
Ø D_3	77 mm
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219814
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP