

**Garant****Fräs-Wendeschneidplatte APMT 100305 TR, HB7520, Typ: UNI****Bestelldaten**

Bestellnummer	215880 UNI
GTIN	4045197303127
Artikelklasse	21A

**Beschreibung****Ausführung:**

Wendepatte mit hoch positiver Geometrie und drallförmigem Schneidkantenverlauf.

**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte gelten für Fräser Nr. 215800, 215803, 215850, 215853 und 215870.

Für  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \max} = 4,8$  mm.

Plattenstärke: 3,55 mm

Eckenradius: 0,5 mm

**Technische Beschreibung**

Typ	UNI
Eckenradius	0,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	APMT 100305 TR
Sorte	HB7520
Schneidstoff	HM
Plattenstärke	3,55 mm

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	240 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	160 m/min	M
GG(G)	geeignet	220 m/min	K
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		