

Garant
Fasenfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP., Winkel γ : 45Grad

Bestelldaten

Bestellnummer	215795 45
GTIN	4045197383235
Artikelklasse	210

Beschreibung
Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

erzielbare Fasenbreite b	17,8 mm
Wendeschneidplatten-Schrauben-Set	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Winkel γ	45 Grad
kleinster $\varnothing D$	17 mm
erzielbare Fasenlänge l	27,5 mm
effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	3
größter $\varnothing D_1$	56 mm
passende Wendeschneidplatte	AP.. 1003
Gesamtlänge L_{ges}	52 mm

Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
erzielbare Fasenhöhe h	19 mm
Zahnvorschub bei h_{\max}	0,14 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	9
Schaftausführung	mit Bohrung
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Fasenfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219814
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2