Garant

Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 63/6mm

Bestelldaten

Bestellnummer	215715 63/6
GTIN	4045197410641
Artikelklasse	21O

Beschreibung

Ausführung:
Eckfräser mit ungleicher Teilung für hohe Laufruhe.
Hinweis:
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Aufnahmebohrungs-⌀	22 mm
Schneiden-⌀ D_C	63 mm
Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
passende Wendeschneidplatte	AP.. 16..
Anzahl Schneiden Z	6

Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,0 N·m	211750 5,0
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219812