

Garant
Kopierfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten RD., Ø D: 32mm

Bestelldaten

Bestellnummer	212100 32
GTIN	4045197192486
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Fräskörper mit ungleicher Teilung für ruhigen Lauf.

- **Hohe Plan- und Rundlaufgenauigkeit.**
- **Stufenlose Neupositionierung der Wendeschneidplatte bei Schneidkantenverschleiß.**

Hinweis:

$a_{p\max} = 1,5$ mm.

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	42 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219803 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D_2	28,7 mm
passende Wendeschneidplatte	RD.. 0702
Schneiden-Ø D_c	32 mm
Aufnahmegewinde M	M16
Ø D_3	25 mm

Anzahl Schneiden Z	5
Innenkühlung	ja
Rampinglänge L für α_{\max}	23,21 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	57 mm
Bohrzirkularfräsen a_p	1,5 mm
Rampingwinkel α_{\max}	1,21 Grad
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräser geeignet für Plattenform	rund
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219803
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 6IP	674252 6IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2