

**Garant****Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP., Ø D / Anzahl  
Schneiden Z: 40/4mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 215715 40/4   |
| GTIN          | 4045197410603 |
| Artikelklasse | 210           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Eckfräser mit ungleicher Teilung für hohe Laufruhe.

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Schneiden-Ø D <sub>c</sub>   | 40 mm                 |
| Gesamtlänge L <sub>ges</sub> | 40 mm                 |
| passende Wendeschneidplatte  | AP.. 16..             |
| Aufnahmebohrungs-Ø           | 16 mm                 |
| Wendeplattenschrauben-Set    | 219812 (15IP; 5,0 Nm) |
| Anzahl Schneiden Z           | 4                     |
| Schaftausführung             | mit Bohrung           |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Einstellwinkel $\kappa$ | 90 Grad   |
| Fräsverwendung          | Eckfräsen |
| Teilung der Schneiden   | ungleich  |
| Innenkühlung            | ja        |
| Werkzeugaustausch       | PowerCard |
| Produktart              | Eckfräser |

## Zubehör

|                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Wendeplattenschrauben-Set10-teilig                                               | 219812      |
| PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP               | 674252 15IP |
| Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt<br>eingestelltes Drehmoment 5,0 N·m | 211750 5,0  |