

**Garant****Fasenfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP., Winkel  $\gamma$ : 15Grad****Bestelldaten**

Bestellnummer	215795 15
GTIN	4045197383211
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

größter $\varnothing D_1$	70 mm
kleinster $\varnothing D$	17 mm
effektive Schneidenanzahl $Z_{\text{eff}}$	3
Aufnahmebohrungs- $\varnothing$	22 mm
Winkel $\gamma$	15 Grad
erzielbare Fasenbreite b	27 mm
passende Wendeschneidplatte	AP.. 1003
erzielbare Fasenhöhe h	7 mm

Wendeplattenschrauben-Set	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Gesamtlänge $L_{ges}$	52 mm
erzielbare Fasenlänge l	27,5 mm
Zahnvorschub bei $h_{max}$	0,4 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	9
Schaftausführung	mit Bohrung
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Fasenfräser

## Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219814